

东莞市高铖达电子有限公司

DONGGUAN GYUEDA ELECTRONICS CO.,LTD

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Customer : _____

Description : 1.0-3.96高弯

Part No. : 9300-02A2-TG

Customer P/N : _____

高铖达电子有限公司		客 户	
工程承认章		工程承认章	
品管承认章		品管承认章	

TAIWAN FACTORY: 協昌精密工業股份有限公司

ADD: NO. 95 Twopart Southharbour road, Tai bei , Tai wan. CHINA 地址:

中国臺灣台北市南港路二段 95 號

TEL: 02-27884666 FAX : 02-26535492





<http://www.dggyd.com/>

CHINA FACTORY: 东莞市高铖达电子科技有限公司

地址: 东莞市大岭山镇莞长路大岭山段110号2号楼701室

TEL: 15342227750

E-mail:xiayan@dggyd.com



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 6A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperaturer Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material:Wafer Nylon66, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A3960B-02AWG	3.96	7.92
A3960B-03AWG	7.92	11.88
A3960B-04AWG	11.88	15.84
A3960B-05AWG	15.84	19.80
A3960B-06AWG	19.80	23.76
A3960B-07AWG	23.76	27.72
A3960B-08AWG	27.72	31.68
A3960B-09AWG	31.68	35.64
A3960B-10AWG	35.64	39.60
A3960B-11AWG	39.60	43.56
A3960B-12AWG	43.56	47.52

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	钱岳生 2013. 07. 01	料号 PART NO.	版本 REV.
			X.±0.25	X.±2°				
			.X±0.20	.X±1°	审核 CHECK	张名 2013. 07. 03	品名 TITLE	3.96B高弯 WAFER DIP TYPE
			.XX±0.15	.XX±0.5°	核准 APPROVAL	张名 2013. 07. 05	客户料号 CUTM. NO.	1/1
			.XXX±0.10	.XXX±0.5°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

东莞市高钱达电子科技有限公司