








3~20 Pin



2 Pin




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94V-0  
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-XH-2A-LCP-05	2.50	7.50	6.00
3	HC-XH-3A-LCP-05	5.00	10.00	8.50
4	HC-XH-4A-LCP-05	7.50	12.50	11.00
5	HC-XH-5A-LCP-05	10.00	15.00	13.50
6	HC-XH-6A-LCP-05	12.50	17.50	16.00
7	HC-XH-7A-LCP-05	15.00	20.00	18.50
8	HC-XH-8A-LCP-05	17.50	22.50	21.00
9	HC-XH-9A-LCP-05	20.00	25.00	23.50
10	HC-XH-10A-LCP-05	22.50	27.50	26.00
11	HC-XH-11A-LCP-05	25.00	30.00	28.50
12	HC-XH-12A-LCP-05	27.50	32.50	31.00
13	HC-XH-13A-LCP-05	30.00	35.00	33.50
14	HC-XH-14A-LCP-05	32.50	37.50	36.00
15	HC-XH-15A-LCP-05	35.00	40.00	38.50
16	HC-XH-16A-LCP-05	37.50	42.50	41.00
17	HC-XH-17A-LCP-05	40.00	45.00	43.50
18	HC-XH-18A-LCP-05	42.50	47.50	46.00
19	HC-XH-19A-LCP-05	45.00	50.00	48.50
20	HC-XH-20A-LCP-05	47.50	52.50	51.00

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuaaciantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	XH (2.50) 单排 直针	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-XH-NA-LCP-05	单位 UNITS	mm
			X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			X.XXX ±0.10	投影 Projection				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					