

A		B		C		D		E			
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE	
1	1	胶壳	WF-1D254B2P	1	pcs	技术要求: 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象; 1.2 线材印字清晰,无破损划伤; 1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg; 1.4 线材两端100%导通,无短/断路 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求					
	2	端子	WF-1C254B	2	pcs						按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
2	3	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 红色	200	mm						裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
	4	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	200	mm						裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
3(红) 4(黑) 1-2 200±5 3±0.5 剥线浸锡											
</											