

A		B		C		D		E		
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE
1	1	胶壳	WF-1D125A4P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm				
	2	端子	WF-1C125A	4	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连				
	3	线材	UL1571 28#0D0.9mm 7*0.127TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
2	4	线材	UL1571 28#0D0.9mm 7*0.127TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
	5	线材	UL1571 28#0D0.9mm 7*0.127TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
	6	线材	UL1571 28#0D0.9mm 7*0.127TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				

技术要求:

1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;

1.2 线材印字清晰,无破损划伤;

1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;

1.4 线材两端100%导通,无短/断路

1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行

1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

200±5

3±0.5

3(白)

4(黄)

5(黑)

6(红)

1-2

剥线浸锡

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD			
DIM.	TOL.	TITLE: Terminal wiring			
0~100	±2mm	DWG. NO.:	MX4P-28AWG-200-A1T		
100~200	±3mm	CHECKED:	MAX		
200~300	±5mm	PART NO.:	MX4P-28AWG-200-A1T	DRAWN:	ELLA
GENERAL ANGLE:		UNIT:	mm	DWG. SIZE:	A4
X°:	±5°	SCALE:	none	LAYER:	bxconn
X.X°:	±3°	SHEET:	1of 1	APPROVED:	WILL
X.XX°:	±1°				

可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...