

A		B		C		D		E		
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE
1	1	胶壳	WF-1D254A3P	1	pcs	技术要求: 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象; 1.2 线材印字清晰,无破损划伤; 1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg; 1.4 线材两端100%导通,无短/断路 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求				
	2	端子	WF-1C254A	3	pcs					
2	3	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 红色	200	mm					
	4	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	200	mm					
	5	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黄色	200	mm					

3(红)

4(黑)


5(黄)

1-2

200±5

3±0.5

剥线浸锡



可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD							
DIM.	TOL.	TITLE: Terminal wiring							
0~100	±2mm	DWG. NO.: XH3P-24AWG-200-A1T		CHECKED: MAX					
100~200	±3mm	PART NO.: XH3P-24AWG-200-A1T		DRAWN: ELLA					
200~300	±5mm	UNIT: mm		SCALE: none		APPROVED: WILL			
GENERAL ANGLE:		SHEET: 1 of 1		DWG. SIZE: A4		LAYER: bxconn			
X°:	±5°								
X.X°:	±3°								
X.XX°:	±1°								