

A		B		C		D		E			
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE	
1	1	胶壳	WF-1D254A4P	1	pcs	技术要求: 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象; 1.2 线材印字清晰,无破损划伤; 1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg; 1.4 线材两端100%导通,无短/断路 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求					
	2	端子	WF-1C254A	4	pcs						按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
2	3	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 红色	200	mm						裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
	4	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	200	mm						裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
	5	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黄色	200	mm						裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;
	6	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 白色	200	mm						裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;

3(红)

4(黑)

5(黄)

6(白)

1-2

200±5

3±0.5

剥线浸锡

可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		BXCONN®	
DIM.	TOL.	TITLE: Terminal wiring			
0~100	±2mm	DWG. NO.: XH4P-24AWG-200-A1T		CHECKED: MAX	
100~200	±3mm	PART NO.: XH4P-24AWG-200-A1T		DRAWN: ELLA	
200~300	±5mm	UNIT: mm	SCALE: none	SHEET: 1 of 1	DWG. SIZE: A4
GENERAL ANGLE:		LAYER: bxconn			
X:	±5°	APPROVED: WILL			
X.X:	±3°				
X.XX:	±1°				