



东莞市讯普电子科技有限公司
Dongguan Xunpu Electronic Technology Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer:

贵司料号CUSTOMER P/N:

FFC排线0.5mm 40P 总长50mm 同向 金手指3mm 补强板4mm

敝司料号INTERIOR P/N:

FFC-0.5-40-50-A-3-4

贵公司承认印 Approval signatures


| 料号/Part No. | 签章/Signatures |
|-------------|---------------|
| | |

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

| | |
|-------------|----|
| 拟制/Drawn | 李明 |
| 审核/Check | 宋军 |
| 批准/Approved | 向钰 |





注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

| 构造 | | | |
|-----|----------|---------|----------------|
| NO. | 项目 | 规格 | 备注 |
| 1 | 绝缘薄膜 | 印字20706 | 43um |
| | | 空白膜 | 43um |
| 2 | 补强板 | 蓝色 | 225um |
| | | 厚度 | 0.035 |
| 3 | 导体 镀锡 | 宽度 | 0.3 |
| | | 电镀 | 锡Sn |
| 4 | 导体镀层 | 电镀 | $\geq 40\mu$ " |
| | | 电镀 | |

| 尺寸 | | | |
|--------|-------|------|------------|
| 导体芯数量 | N | 40 | |
| 间距 | P | 0.5 | ± 0.05 |
| 总间距 | Pt | 19.5 | ± 0.08 |
| 总宽度 | W | 20.5 | ± 0.08 |
| 边缘宽度 | M | 0.5 | ± 0.08 |
| 总长度 | L | 50 | ± 1.5 |
| 插接厚度 | T1 | 0.3 | ± 0.05 |
| 线身厚度 | T2 | 0.12 | ± 0.03 |
| 线口倾斜度 | A | — | ≤ 0.3 |
| 冲孔倾斜度 | B | — | ≤ 0.5 |
| 线口裸铜长度 | S1/S2 | 3/3 | ± 0.05 |
| 补强板长度 | B1/B2 | 4/4 | ± 1.5 |

| 辅助清单 | | | |
|------|----|----|----|
| NO. | 项目 | 规格 | 数量 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

1.保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。

2.储存环境：温度0°C~38°C；湿度20%~70%RH。

| | | | | |
|-------|---------------------|------------|-----|--|
| 规格型号： | FFC-0.5-40-50-A-3-4 | | |  XunPu 东莞市讯普电子科技有限公司 |
| 客户料号： | | 客户型号： | | |
| 版本 | 变更内容 | 日期 | | |
| A/O | 新制作 | 2022/09/05 | 名称: | |
| | | | 比例: | |
| | | | 视觉: | |
| | | | 图号: | XP2026012001 |
| | | | 单位: | 毫米(mm) |
| | | | 审核: | 陈军 |
| | | | 页码: | 第一页(共1页) |
| | | | 核准: | 向钰 |