



东莞市讯普电子科技有限公司

Dongguan Xunpu Electronic Technology Co., Ltd

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 Customer:

\_\_\_\_\_

贵司料号CUSTOMER P/N:

\_\_\_\_\_

FFC排线0.5mm 4P 总长100mm 同向 金手指3mm 补强板4mm

敝司料号INTERIOR P/N:

FFC-0.5-4-100-A-3-4

#### 贵公司承认印 Approval signatures




| 料 号/Part No. | 签 章/Signatures |
|--------------|----------------|
|              |                |

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

|             |    |
|-------------|----|
| 拟制/Drawn    | 李明 |
| 审核/Check    | 陈军 |
| 批准/Approved | 向钰 |





#### 注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

|       |                     |            |  |
|-------|---------------------|------------|--|
| 规格型号: | FFC-0.5-4-100-A-3-4 |            |  |
| 客户料号: |                     | 客户型号:      |  |
| 版本    | 变更内容                | 日期         |  |
| A/O   | 新制作                 | 2022/09/05 |  |
|       |                     |            |  |
|       |                     |            |  |



东莞市讯普电子科技有限公司

|     |        |     |              |     |    |
|-----|--------|-----|--------------|-----|----|
| 名称: | FFC软排线 | 图号: | XP2026012002 | 绘图: | 李明 |
| 比例: | FIT    | 单位: | 毫米(mm)       | 审核: | 陈军 |
| 视觉: |        | 页码: | 第一页(共1页)     | 核准: | 向钰 |

| 构造  |      |         |       |          |
|-----|------|---------|-------|----------|
| NO. | 项目   | 规格      |       | 备注       |
| 1   | 绝缘薄膜 | 印字20706 | 43um  | 60V 105C |
|     |      | 空白膜     | 43um  |          |
| 2   | 补强板  | 蓝色      | 225um | PET      |
| 3   | 导体镀锡 | 厚度      | 0.035 | ±0.005   |
|     |      | 宽度      | 0.3   | ±0.03    |
| 4   | 导体镀层 | 电镀      | 锡Sn   | ≥40u"    |
|     |      | 电镀      |       |          |

| 尺寸     |       |      |       |
|--------|-------|------|-------|
| 导体芯数量  | N     | 4    |       |
| 间距     | P     | 0.5  | ±0.05 |
| 总间距    | Pt    | 1.5  | ±0.08 |
| 总宽度    | W     | 2.5  | ±0.08 |
| 边缘宽度   | M     | 0.5  | ±0.08 |
| 总长度    | L     | 100  | ±1.5  |
| 插接厚度   | T1    | 0.3  | ±0.05 |
| 线身厚度   | T2    | 0.12 | ±0.03 |
| 线口倾斜度  | A     | —    | ≤0.3  |
| 冲孔倾斜度  | B     | —    | ≤0.5  |
| 线口裸铜长度 | S1/S2 | 3/3  | ±0.05 |
| 补强板长度  | B1/B2 | 4/4  | ±1.5  |

| 辅助清单 |    |    |    |
|------|----|----|----|
| NO.  | 项目 | 规格 | 数量 |
| 1    |    |    |    |
| 2    |    |    |    |
| 3    |    |    |    |

1.保质期: 镀金为12个月; 镀锡为6个月。

2.储存环境: 温度0℃~38℃; 湿度20%~70%RH。