



东莞市讯普电子科技有限公司

Dongguan Xunpu Electronic Technology Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 Customer:

贵司料号CUSTOMER P/N:

FFC排线0.5mm 6P 总长50mm 同向 金手指4mm 补强板8mm

敝司料号INTERIOR P/N:

FFC-0.5-6-50-A-4-8

贵公司承认印 Approval signatures




料 号/Part No.	签 章/Signatures

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

拟制/Drawn	李明
审核/Check	陈军
批准/Approved	向钰





注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

规格型号:	FFC-0.5-6-50-A-4-8		
客户料号:		客户型号:	
版本	变更内容	日期	
A/O	新制作	2022/09/05	



东莞市讯普电子科技有限公司

名称:	FFC软排线	图号:	XP2026012007	绘图:	李明
比例:	FIT	单位:	毫米(mm)	审核:	陈军
视觉:		页码:	第一页(共1页)	核准:	向钰

构造				
NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20706	43um	60V 105C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
3	导体 镀锡	厚度	0.035	±0.005
		宽度	0.3	±0.03
4	导体镀层	电镀	锡Sn	≥40u"
		电镀		

尺寸			
导体芯数量	N	6	
间距	P	0.5	±0.05
总间距	Pt	2.5	±0.08
总宽度	W	3.5	±0.08
边缘宽度	M	0.5	±0.08
总长度	L	50	±1.5
插接厚度	T1	0.3	±0.05
线身厚度	T2	0.12	±0.03
线口倾斜度	A	—	≤0.3
冲孔倾斜度	B	—	≤0.5
线口裸铜长度	S1/S2	4/4	±0.05
补强板长度	B1/B2	8/8	±1.5

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

1.保质期: 镀金为12个月; 镀锡为6个月。

2.储存环境: 温度0°C~38°C; 湿度20%~70%RH。