








H	
3.5	3.8
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
.....	
10.0	10.5



电路图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $160\pm 40gf$ & $250\pm 40gf$
4. 行程: $0.20\pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles



PCB. 焊接图

										第一视角				名称: 轻触开关	
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银										型号: TS-C-092B-H043-260T	
4	基座	PPA	1	耐温260℃（黑色）											
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差		浙江创都电子科技有限公司	
2	支架	黄铜	1	镀锡	设 计			2016.05.10		单 位	mm	>0.5~2	±0.10		
1	按钮	PPA	1	耐温260℃（黑色）	审 核			2016.05.10		重 量		>2~5	±0.25		
												>5~10	±0.30		
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准			2016.05.12				角度	±0.5°		