

项目 Mapx	设 变 内 容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核 准 Approve

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
3A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐压: Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing: LCP+30%GF
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: Copper Alloy C201 不锈钢
4. 卡钩: C201 不锈钢

电镀: Finish:


1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀30-50U”(MIN)锡, 镀金1U”

2. 外壳: Shell:

不锈钢壳四周镀镍底,

Nickel Plating



A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

成品图 MANUFACTURE DWG		LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	DWG NO.	TCB055	
.X±0.20	.X±5°	日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	DWG NO.	TCB055	
XX±0.10	.X±2°	审核 CHECKED		比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME	USB C F TYPE 单端 盲插 有性外壳无凸点无焊 CONN.
XXX±0.05	.XX±1°	核准 APPROVE		角法 VIEW	⊕			版本 VER	AO 页 数 SHEET 004