





项目 Mapx	设变内容 Modification	日期 Date	修改人 Draw	核准 Approve

A
B
E
F



规格说明 Specifications:

电气特性 Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触电阻 Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压 Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘电阻 Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能 Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)

原材料 Material:

1. 塑胶 Housing:
Hing Temperature Ternmaplastics,
2. 端子 Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳 Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀 Finish:

1. 端子 Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀 50U" (MIN) 锡, 镀金区域镀 100-200U" 镀金 1U"

2. 外壳 Shell:

铜壳四周镀 80U" (MIN) 镍

Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DWG		LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司 LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	DWG NO.	TCB453
.X±0.20	.X±5'	日期 DATE	2016.10.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING	DWG NO.	TCB453
XX±0.10	.X±2'	审核 CHECKED		比例 SCALE	1:1	设计 DESIGN	品名 NAME	90度卷边带脚插座
XXX±0.05	.XX±1'	核准 APPROVE		画法 VIEW	⊕ ⊖		版本 VER	AO
							页码 SHEET	013

A
B
E
F