



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0 (850°)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	PALTrt NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-PAH-2A-PF1-05	2.00	6.00
3	HC-PAH-3A-PF1-05	4.00	8.00
4	HC-PAH-4A-PF1-05	6.00	10.00
5	HC-PAH-5A-PF1-05	8.00	12.00
6	HC-PAH-6A-PF1-05	10.00	14.00
7	HC-PAH-7A-PF1-05	12.00	16.00
8	HC-PAH-8A-PF1-05	14.00	18.00
9	HC-PAH-9A-PF1-05	16.00	20.00
10	HC-PAH-10A-PF1-05	18.00	22.00
11	HC-PAH-11A-PF1-05	20.00	24.00
12	HC-PAH-12A-PF1-05	22.00	26.00
13	HC-PAH-13A-PF1-05	24.00	28.00
14	HC-PAH-14A-PF1-05	26.00	30.00
15	HC-PAH-15A-PF1-05	28.00	32.00
16	HC-PAH-16A-PF1-05	30.00	34.00

Ordering Information

HC-PAH - N*** - * - ** - 05

Pin Type Colour
N=针座
A=高阻带柱
默认=本色
R=蓝色
L=绿色
B=紫色
V=黄色
P=紫色
Q=黑色
Y=绿色
BR=棕色
高阻燃
灼热丝
PF1=750° 不燃
850° 漏油得不燃
PF2=450° 不燃

			GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	± 0.30	批 准 APPROVAL	产 品 名 称 TITLE	PAH (2.00)单排 直针带柱 高阻燃 灼热丝	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX	± 0.20	比 例 SCALE	产 品 料 号 PART NO.	HC-PAH-NAS-PF1-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX	± 0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1
			Angle	± 3.0°					