





REV NO/版次	REVISION NOTE/修订注释	DATE/日期	SIGNATURE/签名







电路示意图

规格:

1. 额定值: DC30V 10A
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: 500VAC
5. 插拔力: 3N~30N
6. 使用寿命: 5000次
7. 使用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$



推荐插头尺寸



P.C.B 设计参考尺寸

6	面盖	不锈钢 T=0.15mm	1	本色
5	外壳	铁带 T=0.4mm	1	镀镍
4	夹板	不锈钢 T=0.3mm	1	本色
3	PIN针	黄铜	1	镀银
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀银
1	主体	PA9T	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀



连兴旺电子(深圳)有限公司

LXWCONN ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD

GENERAL TOLERANCE 未指的公差		TITLE 名称	
X. ± 0.5	X. ° ± 5°	电源插座	
.X ± 0.35	.X ° ± 2°		
.XX ± 0.25	.XX ° ± 1°		
.XXX ± 0.15	.XXX ° ± 0.5°		
APPROVAL 审批	CHECKED 核准	DRAWN 设计	UNIT 单位 (mm)
		WITT SU	
		SCALE 比例	PROJ. 图例
		1:1	REV.