

特点

- 鞍座设计提供极佳的稳定性
- 提供各种黑色和白色尺寸
- 简单的电缆安装
- 自熄灭 ul 94 v-2

RS Pro 电缆扎带固定座 10 mm x 15mm 、最大 4.8mm 电缆扎带宽度

RS 号: 233-663



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

鞍座式螺钉安装电缆扎带底座、提供黑色和白色、分别用于室外和室内使用。夹子由尼龙 6.6 制成（也称为尼龙 66），归类为 UL 94V-2，使其特别适用于耐火性至关重要的应用。电缆扎带底座是专门为电缆和电线设计的，用来保护电缆安全、识别电缆和使其保持整洁。

一般规格


系列	hc
颜色	黑色
材料	尼龙 66
最低工作温度	-45°C
最高工作温度	85°C
数量	250
火灾行为	自熄灭
自黏式	否
固定方法	螺钉安装
安装螺钉类型	鞍座
应用	电缆管理和整理

机械规格

长度	15mm
宽度	10mm
固定孔直径	3.5mm
接受电缆扎带宽度	4.8mm
高度	7mm

认证

符合标准	ul 94 v-2
------	-----------



RS Stock No	H	L	W	T	B
666-717	7	15	10	5.1	3
666-739	9.8	23	16	9	6.3
233-663	7	15	10	5.1	3
233-685	9.8	23	16	9	6.3