


## 特点

- 高品质
- 适用于多种用途
- 易于使用螺纹拧紧
- 黑色和自然色，有各种尺寸可供选择

## RS PRO 本色尼龙电缆扎带， 190mm x 4.8 mm

RS 库存号： 178-484



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性 1

RS PRO 尼龙不易松脱扎线带。其主要用途是通过将电缆固定在一起或固定在特定的位置，帮助实现清洁安装。它们还具有各种其他用途，如悬挂或存储准备油漆的零件。RS PRO 尼龙不易松脱扎线带由尼龙制成，使用方便，是工具箱的必备物品。

### 一般规格

类型	不易松脱
颜色	自然
材料	尼龙 66
应用	适用于电气和电子维修、保养、机械和汽车应用。
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	85°C
火灾行为	阻燃
数量	100

### 机械规格


长度	190mm
宽度	4.8mm
拉伸强度	215.6N
最大捆绑包强度	49mm

### 认证

符合标准	UL94V-2
------	---------



### Dimensions



RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Quantity	Min. Tensile Strength (Kg)	Max Bundle Dia. (mm)
178-462	Natural	100	2.5	100	8	22
233-499	Black	100	2.5	100	8	22
492-0447	Natural	100	2.5	1000	8	22
233-455	Black	100	2.5	1000	8	22
178-478	Natural	150	3.6	100	18	36
233-465	Black	150	3.6	100	18	36
492-0453	Natural	150	3.6	1000	18	36
233-500	Black	150	3.6	1000	18	36
178-484	Natural	190	4.8	100	22	49
233-461	Black	190	4.8	100	22	49
492-0469	Natural	190	4.8	1000	22	49
233-506	Black	190	4.8	1000	22	49

RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Quantity	Min. Tensile Strength (Kg)	Max Bundle Dia. (mm)
489-2140	Natural	203	4.6	100	22	52
233-471	Black	203	4.6	100	22	52
178-490	Natural	292	3.6	100	18	82
233-477	Black	292	3.6	100	18	82
489-2156	Natural	300	4.8	100	22	83
233-487	Black	300	4.8	100	22	83
178-507	Natural	368	4.8	100	22	105
233-483	Black	368	4.8	100	22	105
233-493	Black	380	7.6	100	55	105

