

特点

- 高品质
- 适用于多种用途
- 易于使用螺纹拧紧
- 黑色和自然色，有各种尺寸可供选择
- 自熄，符合等级 UL94V-2
- UL 认证尼龙 6.6

RS PRO 黑色尼龙电缆扎带， 150mm x 3.6 mm

RS 库存号： 233-465



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 尼龙不易松脱扎线带。其主要用途是通过将电缆固定在一起或固定在特定的位置，帮助实现清洁安装。它们还具有各种其他用途，如悬挂或存储准备油漆的零件。RS PRO 尼龙不易松脱扎线带由尼龙制成，使用方便，是工具箱的必备物品。

一般规格


类型	不易松脱
颜色	黑色
材料	尼龙 66
应用	将电线捆绑在一起，适用于电气和电子维修，维护，机械和汽车应用。
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	85°C
火灾行为	阻燃
数量	100

机械规格

长度	150mm
宽度	3.6mm
拉伸强度	176.4N
最大捆绑包强度	36mm

认证

符合标准	ul 94V - 2
------	------------



Unit: mm

RS Number	L	W	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		Packing	Color
				lbs	kgs		
233455	100	2.5	22	18	8	100	Black
233461	190	4.8	49	50	22		
233465	150	3.6	36	40	18		
233483	368	4.8	105	50	22		
233487	300	4.8	83	50	55		
233493	380	7.6	105	120	55		