

特点

- 无润滑脂表面
- 平滑
- 重量轻
- 自黏式电缆扣安装

RS Pro 本色电缆扎带固定座 29 mm x 29mm 、最大 5mm 电缆扎带宽度

RS 号： 229-560



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

此粘性电缆扎带底座用作锚固点，使用电缆扎带将电缆固定到另一个表面。为了增加支撑力，为螺钉提供了安装孔。一旦安装后，其 4 路设计可以使电缆垂直或水平穿过电缆扣。
 此类底座由尼龙 6.6 制成（也称为尼龙 66），阻燃等级为 UL94 V-2，特别适用于防火性能要求高的应用。电缆扎带底座是专门为电缆和电线设计的，用来保护电缆安全、识别电缆和使其保持整洁。

一般规格

系列	hc
颜色	自然
材料	尼龙 66
最低工作温度	-28°C
最高工作温度	+48°C
数量	50
火灾行为	自熄灭
自黏式	是的
固定方法	螺钉安装
应用	电缆管理和整理

机械规格


长度	29mm
宽度	29mm
固定孔直径	5mm
接受电缆扎带宽度	5mm

认证

符合标准	ul 94V - 2
------	------------



Dimensions



RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Mounting Hole (mm)	Cable Tie Capacity (mm)
229-560	Natural	29.2	29.2	5.4	5.0	5.5