




版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2017/2/10	①	1.25- H型卧式WTB胶芯	PA6T UL94V-0 米黄色
			②	1.25- H型立式WTB端子	磷青铜/表面镀锡
			③	1.25- H型卧式WTB焊片	黄铜/表面镀锡
			④	1.25- H型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 自然色

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	1.25	3.80	5.75
3	2.50	5.05	7.00
4	3.75	6.30	8.25
5	5.00	7.55	9.50
6	6.25	8.80	10.75
7	7.50	10.05	12.00
8	8.75	11.30	13.25
9	10.00	12.55	14.50
10	11.25	13.80	15.75
11	12.50	15.05	17.00
12	13.75	16.30	18.25
13	15.00	17.55	19.50
14	16.25	18.80	20.75
15	17.50	20.05	22.00

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: -25° C~85° C.
- 额定电压: 50V AC, DC.
- 耐电压: 500V AC/minute.
- 接触电阻: ≤0.02Ω.
- 绝缘电阻: ≥100MΩ.
- 额定电流: 1A AC, DC.
- 产品料号:

5001 - GH 0125 B - ** R 1-00
JM CONNECTOR SERIES
PITCH: 1.25
B: 立贴
ALTERNATE
PACKING: R: 卷; T: 管
PIN

一般公差 (TOLERANCE)
X. ±0.50 .XX ±0.10
X. ±0.20 .XXX ±0.05
ANGLES ±1°

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)	1.25 Pitch H型立式WTB业务图	制图 (DR)	
料号 (DWG.NO)	5001-GH0125B-**R1-00-B	校对 (CHKD)	
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	REV	A