




| 版次 | 变更摘要  | 日期        | 序号 | 品名             | 材质              |
|----|-------|-----------|----|----------------|-----------------|
| 0  | 新产品发行 | 2016/9/25 | ①  | 1.0- E型卧式WTB胶芯 | LCP UL94V-0 自然色 |
|    |       |           | ②  | 1.0- E型卧式WTB端子 | 磷青铜/表面镀锡        |
|    |       |           | ③  | 1.0- E型卧式WTB焊片 | 黄铜/表面镀锡         |

7. 产品料号:

5001 - SH 0010 A - \*\* R 1 - 00  
JM CONNECTOR SERIES  
PITCH:1.0  
A:卧贴  
R 1 - 00  
ALTERNATE  
PACKING:R:卷;T:管  
PIN

| CKT | DIM A | DIM B | DIM C |
|-----|-------|-------|-------|
| 2   | 1.00  | 2.50  | 4.00  |
| 3   | 2.00  | 3.50  | 5.00  |
| 4   | 3.00  | 4.50  | 6.00  |
| 5   | 4.00  | 5.50  | 7.00  |
| 6   | 5.00  | 6.50  | 8.00  |
| 7   | 6.00  | 7.50  | 9.00  |
| 8   | 7.00  | 8.50  | 10.00 |
| 9   | 8.00  | 9.50  | 11.00 |
| 10  | 9.00  | 10.50 | 12.00 |
| 11  | 10.00 | 11.50 | 13.00 |
| 12  | 11.00 | 12.50 | 14.00 |
| 13  | 12.00 | 13.50 | 15.00 |
| 14  | 13.00 | 14.50 | 16.00 |
| 15  | 14.00 | 15.50 | 17.00 |
| 16  | 15.00 | 16.50 | 18.00 |
| 17  | 16.00 | 17.50 | 19.00 |
| 18  | 17.00 | 18.50 | 20.00 |
| 19  | 18.00 | 19.50 | 21.00 |
| 20  | 19.00 | 20.50 | 22.00 |
| 22  | 21.00 | 22.50 | 24.00 |
| 24  | 23.00 | 24.50 | 26.00 |
| 26  | 25.00 | 26.50 | 28.00 |

- 技术指标:
- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
  - 温度范围: -25° C~85° C.
  - 额定电压: 30V, AC/DC.
  - 接触电阻: ≤0.02Ω.
  - 绝缘电阻: ≥100MΩ.
  - 额定电流:  
适用电线型号: a. AWG#28:1.0A(per pin)  
b. AWG#30:1.0A(per pin)  
c. AWG#32:0.8A(per pin)

一般公差 (TOLERANCE)  
X ±0.50 XX ±1.0  
X ±0.20 XXX ±0.5  
ANGLES ±1°

深圳市文章济美科技有限公司

|             |                        |            |    |           |
|-------------|------------------------|------------|----|-----------|
| 品名 (TITLE)  | 1.00 Pitch E型卧式WTB业务图  |            |    | 制图 (DR)   |
| 料号 (DWG.NO) | 5001-SH0010A-**R1-00-B |            |    | 校对 (CHKD) |
| 比例 (SCALE)  | 1:1                    | 单位 (UNITS) | mm | 审核 (APPD) |
| 张数 (SHEET)  | 1 OF 1                 | SIZE       | A4 | REV       |