






版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2018/12/28			



SECTION A-A




技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 30V, AC/DC。
- 耐电压: 200V, AC/minute。
- 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
- 额定电流: 0.5A AC/DC。
- 产品料号: 5001-WF-0008 B-**-G1-00

JM CONNECTOR SERIES
PITCH: 0.8
B: 立贴
G: 卷+盖; T: 管
PIN
ALTERNATE
PACKING: G: 卷+盖; T: 管
PIN

CKT	DIM A	DIM B	CKT	DIM A	DIM B
2	0.80	3.80	16	12.00	15.00
3	1.60	4.60	17	12.80	15.80
4	2.40	5.40	18	13.60	16.60
5	3.20	6.20	19	14.40	17.40
6	4.00	7.00	20	15.20	18.20
7	4.80	7.80	21	16.00	19.00
8	5.60	8.60	22	16.80	19.80
9	6.40	9.40	23	17.60	20.60
10	7.20	10.20	24	18.40	21.40
11	8.00	11.00	25	19.20	22.20
12	8.80	11.80	26	20.00	23.00
13	9.60	12.60	27	20.80	23.80
14	10.40	13.40	28	21.60	24.60
15	11.20	14.20			



P. C. B Layout



一般公差 (TOLERANCE)
X: ± 0.50 XX: ± 1.0
X: ± 0.20 XXX: ± 0.05
ANGLES: $\pm 1^{\circ}$

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)	0.80 Pitch C型立式WTB	制图 (DR)	
料号 (DWG.NO)	5001-WF0008B-**-G1-00-B	校对 (CHKD)	
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	REV	A