



版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2021/06/03	①	VH3.96立式WTB胶芯	LCP UL94V-0本色
			②	VH3.96立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
			③	VH3.96立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
			④	VH3.96立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色/黑色

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 - 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
 - 额定电压: 250V, AC DC。
 - 额定电流: 7.0 A, AC DC。
 - 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$ Min
 - 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。
 - 耐压值: 1500V AC/minute
- 产品料号: 5001 - VH 0396 B - ** R 1-00
- JM CONNECTOR SERIES
PITCH: 3.96
B: 立贴
- ALTERNATE
PACKING: T(管); R(卷)
PIN



SECTION A-A



适用线路板(厚度:0.8mm~1.6mm)





CKT	A	B	C	D	E
2	3.96	8.68	10.18	11.84	3.88
3	7.92	12.64	14.14	15.80	7.84
4	11.88	16.60	18.10	19.76	
5	15.84	20.56	22.06	23.72	
6	19.80	24.52	26.02	27.68	
7	23.76	28.48	29.98	31.64	
8	27.72	32.44	33.94	35.60	
9	31.68	36.40	37.90	39.56	
10	35.64	40.36	41.86	43.52	10.00
11	39.60	44.32	45.82	47.48	
12	43.56	48.28	49.78	51.44	
13	47.52	52.24	53.74	55.40	
14	51.48	56.20	57.70	59.36	
15	55.44	60.16	61.66	63.32	
16	59.40	64.12	65.62	67.28	

深圳市文章济美科技有限公司


品名 (TITLE)	VH3.96立式WTB业务图		制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	5001-VH0396B-R1-00-B		校对 (CHKD)	李绍宗
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET) 1 OF 1
审核 (APPD)	黄志明		SIZE	A4
			REV	A

一般公差 (TOLERANCE)
X ± 0.50 XX ± 1.0
X ± 0.20 XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$

Assembly Layout



2P



3P