





版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2017/01/02

序号	品名	材质
①	2.00 F型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	2.00 F型卧式WTB端子	黄铜/表面镀锡
③	2.00 F型卧式WTB焊片	黄铜/表面镀锡





技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围：-40° C~85° C.
3. 额定电压：200V, AC.
4. 接触电阻：≤55mΩ(Initial) per contact,
≤25mΩ Change allowed.
5. 绝缘电阻：≥1000MΩ.
6. 产品料号：



5001 - PH 0020 A - ** R 1 -00
JIM CONNECTOR SERIES ————
PITCH:2.0 ————
A:卧贴 ————
————— R 1 ———— ALTERNATE
————— PIN
————— PACKING:R:卷;T:管

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2. 00	4. 80	7. 95
3	4. 00	6. 80	9. 95
4	6. 00	8. 80	11. 95
5	8. 00	10. 80	13. 95
6	10. 00	12. 80	15. 95
7	12. 00	14. 80	17. 95
8	14. 00	16. 80	19. 95
9	16. 00	18. 80	21. 95
10	18. 00	20. 80	23. 95
11	20. 00	22. 80	25. 95
12	22. 00	24. 80	27. 95
13	24. 00	26. 80	29. 95
14	26. 00	28. 80	31. 95
15	28. 00	30. 80	33. 95
16	30. 00	32. 80	35. 95
17	32. 00	34. 80	37. 95
18	34. 00	36. 80	39. 95
19	36. 00	38. 80	41. 95
20	38. 00	40. 80	43. 95



一般公差 (TOLERANCE)

X. $\pm .50$	.XX $\pm .10$
.X $\pm .20$	.XXX $\pm .05$
ANGLES $\pm 1^\circ$	

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE) 2.00 Pitch F型卧式WTB业务图				制图 (DR) Anlan				
料号 (DWG.NO) 5001-PH0020A-**R1-00-B				校对 (CHKD) 王涛				
				审核 (APPD) 黄志明				
比例 (SCALE) 1:1		单位 (UNITS) mm				张数 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4	REV A