




版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2024.5.6
1	料号更新	2024/12/06

序号	品名	材质
①	0.6-卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 黑色
②	0.6-卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	0.6-卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	0.60	1.40	3.10
3	1.20	2.00	3.70
4	1.80	2.60	4.30
5	2.40	3.20	4.90
6	3.00	3.80	5.50
7	3.60	4.40	6.10
8	4.20	5.00	6.70
9	4.80	5.60	7.30
10	5.40	6.20	7.90
11	6.00	6.80	8.50
12	6.60	7.40	9.10
13	7.20	8.00	9.70
14	7.80	8.60	10.30
15	8.40	9.20	10.90
16	9.00	9.80	11.50
17	9.60	10.40	12.10
18	10.20	11.00	12.70
19	10.80	11.60	13.30
20	11.40	12.20	13.90
21	12.00	12.80	14.50
22	12.60	13.40	15.10

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
- 额定电压: 30V, AC/DC.
- 耐电压: 200V, AC/minute.
- 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$.
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$.
- 额定电流: 0.5A AC/DC.
- 产品料号:
5001-WF0006A-**-R1-00
JM CONNECTOR SERIES
PITCH: 0.6
A: 卧贴
A-**-R1-00
ALTERNATE
PACKING: R: 卷; T: 管
PIN



深圳市文章济美科技有限公司			
品名 (TITLE)		制图 (DR)	
0.60 Pitch 卧式WTB		校对 (CHKD)	
料号 (DWG.NO)		审核 (APPD)	
5001-WF0006A-**-R1-00-B		张数 (SHEET)	
比例 (SCALE)		1 OF 1	
单位 (UNITS)		A4	
mm		REV	
		A	