




版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2018/12/28	①	0.8- C型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 自然色
			②	0.8- C型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
			③	0.8- C型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围: -25° C~85° C.
 3. 额定电压: 30V, AC/DC.
 4. 耐电压: 200V, AC/minute.
 5. 接触电阻: ≤0.02Ω.
 6. 绝缘电阻: ≥100MΩ.
 7. 额定电流: 0.5A AC/DC.
 8. 产品料号: 5001 - WF 0008 A - ** R 1 - 00
- JM CONNECTOR SERIES PITCH: 0.8 A: 卧贴
- A - ** R 1 - 00 ALTERNATE PACKING: R: 卷; T: 管 PIN

CKT	DIM A	DIM B	CKT	DIM A	DIM B
2	0.80	3.80	16	12.00	15.00
3	1.60	4.60	17	12.80	15.80
4	2.40	5.40	18	13.60	16.60
5	3.20	6.20	19	14.40	17.40
6	4.00	7.00	20	15.20	18.20
7	4.80	7.80	21	16.00	19.00
8	5.60	8.60	22	16.80	19.80
9	6.40	9.40	23	17.60	20.60
10	7.20	10.20	24	18.40	21.40
11	8.00	11.00	25	19.20	22.20
12	8.80	11.80	26	20.00	23.00
13	9.60	12.60	27	20.80	23.80
14	10.40	13.40	28	21.60	24.60
15	11.20	14.20			



深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)	0.80 Pitch C型卧式WTB	制图 (DR)	
料号 (DWG.NO)	5001-WF0008A- **R1-00-B	校对 (CHKD)	
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
		SIZE	A4
		REV	A

一般公差 (TOLERANCE)
X ±0.50 .XX ±10
X ±0.20 .XXX ±05
ANGLES ±1°