




版次
0

变更摘要
新产品发行

日期
2022/08/20

序号

品名

材质

①

1.2 Pitch B型电池座胶芯

LCP UL94V-0 黑色

②

1.2 Pitch B型电池座端子

铜合金/表面镀锡/镀金

③

1.2 Pitch B型电池座焊片

铜合金/表面镀锡/镀金

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
- 额定电压: 50V AC, DC。
- 耐电压: 500V AC/minute。
- 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
- 额定电流: 1.5A AC, DC。
- 产品料号: 5001 - MX 0120 A - ** R 1-00

JM CONNECTOR SERIES

PITCH: 1.20

A: 卧贴

ALTERNATE

PACKING: R: 卷

PIN

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	4.20	1.20	2.65	3.64
3	5.40	2.40	3.85	4.84
4	6.60	3.60	5.05	6.04
5	7.80	4.80	6.25	7.24
6	9.00	6.00	7.45	8.44
7	10.20	7.20	8.65	9.64
8	11.40	8.40	9.85	10.84
9	12.60	9.60	11.05	12.04
10	13.80	10.80	12.25	13.24
11	15.00	12.00	13.45	14.44
12	16.20	13.20	14.65	15.64

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)	制图 (DR)
1.20 Pitch B型卧式电池座业务图	校对 (CHKD)
料号 (DWG.NO)	审核 (APPD)
5001-MX0120A-**-R1-00-B	
比例 (SCALE)	单位 (UNITS)
1:1	mm
张数 (SHEET)	SIZE
1 OF 1	A4
REV	A



一般公差 (TOLERANCE)
X. ± 0.50 .XX ± 10
X. ± 0.20 .XXX ± 05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$