




版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2017/12/02

序号	品名	材质
①	2.50 M型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	2.50 M型卧式WTB端子	黄铜/表面镀锡
③	2.50 M型卧式WTB焊片	黄铜/表面镀锡

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 工作温度: -25° C~85° C.
3. 适用线规: AWG#30~#22.
4. 额定电压: 250V DC/AC(rms).
5. 额定电流: 3.0A.
6. 接触电阻: ≤20mΩ.
7. 耐压值: 1000V AC/minute.
8. 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
9. 产品料号:

5001 - XH 0025 A - ** R 1-00
JM CONNECTOR SERIES
PITCH: 2.50
A: 卧贴
ALTERNATE
PACKING: R: 卷; T: 管
PIN

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.50	7.50	10.00
3	5.00	10.00	12.50
4	7.50	12.50	15.00
5	10.00	15.00	17.50
6	12.50	17.50	20.00
7	15.00	20.00	22.50
8	17.50	22.50	25.00
9	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
13	30.00	35.00	37.50
14	32.50	37.50	40.00
15	35.00	40.00	42.50
16	37.50	42.50	45.00

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)	2.50 Pitch M型卧式WTB业务图	制图 (DR)	
料号 (DWG.NO)	5001-XH0025A-R1-00-B	校对 (CHKD)	
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	REV	A

一般公差 (TOLERANCE)
X ±.50 XX ±.10
X ±.20 XXX ±.05
ANGLES ±1°