






D		E		F		
版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质	
0	新产品发行	2017/11/03	①	1.5- L型卧式WTB胶芯	PA6T UL94V-0 自然色	
			②	1.5- L型卧式WTB端子	黄铜/表面镀锡	
			③	1.5- L型卧式WTB焊片	黄铜/表面镀锡	




SECTION A-A

CKT	DIM A	DIM B
2	1.50	6.00
3	3.00	7.50
4	4.50	9.00
5	6.00	10.50
6	7.50	12.00
7	9.00	13.50
8	10.50	15.00
9	12.00	16.50
10	13.50	18.00
11	15.00	19.50
12	16.50	21.00
13	18.00	22.50
14	19.50	24.00
15	21.00	25.50
16	22.50	27.00
17	24.00	28.50
18	25.50	30.00
19	27.00	31.50
20	28.50	33.00

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: -25° C~85° C.
- 额定电压: 100V, AC/DC.
- 接触电阻: ≤0.02Ω.
- 绝缘电阻: ≥500MΩ.
- 额定电流: 1A , AC/DC.
- 产品料号:

5001 - ZH 0015 A - ** R 1-00
JM CONNECTOR SERIES
PITCH: 1.5
A: 卧贴
PACKING: R: 卷; T: 管
PIN G: 卷+盖
ALTERNATE



一般公差 (TOLERANCE)
X ±.50 .XX ±.10
X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)	1.50 Pitch L型卧式WTB业务图			制图 (DR)
料号 (DWG.NO)	5001-ZH0015A-**-R1-00-B			校对 (CHKD)
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm	审核 (APPD)
张数 (SHEET)	1 OF 1	SIZE	A4	REV