

标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO./DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B


C

D




E

F



G



3 Pin以上



2 Pin



材料及电镀

1. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
2. 塑件主体: PA66
3. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
4. 方 盒: SPCC, 镀镍
5. 塑件盖板: PA66

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1Min
- 使用线径: 28-14AWG 2.5mm²

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ ,5秒
- 扭 力: 0.5Nm (4.43Lbin)
- 剥线长度: 7-8mm

2	方盒	铁	镀镍	
1	底座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	接线端子
			料号 PART NO	HC-JXDZK-5.08-14P-A
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1	
公差参数		单位 UNIT	MM	制图 DRAW
未注明公差: X.xxx ±0.10		张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED
2-6P ±0.10 ±0.20		版本 REV	A	夏操云
7-12P ±0.20 ±0.30		批准 APPROVE		
13-18P ±0.25 ±0.40		赵亮亮		
19-24P ±0.30 ±0.50				