

标记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修改
REVISE

日期
DATE

核准
APPROVE

A

B

C

D

E

F

G

A

B






C

D

E

F

G



SECTION A-A

材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66
- ③. 夹 子: 磷青铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍
- ⑤. 塑件盖板: PA66

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 8A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ \ DC1000V
- 耐 电 压: AC1500V \ 1Min
- 使用线径: 24-14AWG 0.5-1.5mm²

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 扭 力: 0.2N.m (1.77Lb. in)
- 剥线长度: 6-7mm

2	方盒	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

 深圳市虹成电子有限公司 GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	品名 TITLE	接线端子		
	料号 PART NO	HC-JXDZK-3.81-11P		
比列 SCALE	1:1	制图 DRAW	AhYe	
单位 UNIT	MM	审核 CHECKED	夏操云	
张数 PART NO	1 OF 1	批准 APPROVE	赵亮亮	
版本 REV	A			

公差参数			
公差	Dim	DimP	DimL
±0.10	±0.20	X.X	±0.35
±0.20	±0.30	X.XX	±0.25
±0.25	±0.40	X.XXX	±0.15
±0.30	±0.50		