





标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE



1. 额定电压/电流: 300V/16A
2. 额定脉冲电压: 4kv
3. 线径范围(硬线&软线)
(mm² /AWG): 0.5...2.5/20...12
4. 间距/线数范围: 5.0mm/N=2~12P
5. 剥线长度: 10-12mm
6. 使用温度范围: -40℃~+85℃



2	接触	铜	镀锡	
1	基座	PA66	灰色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	接线端子
料 号 PART NO	HC-JXDZPV-5.0-6P

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1

0~3	±0.12	>3~6	±0.18
>6~10	±0.22	>10~18	±0.26
>18~30	±0.31	>30~50	±0.37
>50~80	±0.57	>120~180	±0.80
>180~250	±0.93	>250~315	±1.05
>315~400	±1.60	>400~500	±2.20
>500	±2.50		

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

