








RoHS



RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP VIEW)
(ALL TOLERANCES ARE ± 0.05)



主要参数:


1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40m Ω Max
3. 绝缘电阻: 500M Ω Min
4. 耐压测试: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8 $\pm$ 0.5H (LED灯脚弯折处除外)
6. 焊接温度: 260 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C 3 $\pm$ 0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为60.15mm


4	LED灯	黄/绿		
3	屏蔽	黄铜	镍锡	
2	信号针	磷铜	镍底镀金	
1	塑座	LCP	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市富港科技有限公司



网络接口

RJ-050-2

						深圳市富港科技有限公司									
						视图 				网络接口					
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期										
设 计	王 丰	日 期	19.07.17	标准化		日 期		图样标记						重量	比例
校 对	李攀进	日 期	19.07.17	审 定		日 期									
工 艺		日 期													
审 核	刘 刚	日 期	19.07.17					共 页		第 页					

发放部门

行政部

业务部

采购部

工程部

品保部

生产部