






标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE



材料及电镀

1. 塑件主体: PA66
2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ ,5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司 品名 TITLE 料号 PART NO		接线端子 HC-JXDZRC-5.08-6P											
	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比列 SCALE 1:1	单位 UNIT MM	制图 DRAW AhYe										
<table border="1"> <tr> <th>公差参数</th> <th>未注明公差:</th> </tr> <tr> <td>±0.10</td> <td>X.xxx ±0.10</td> </tr> <tr> <td>±0.20</td> <td>X.xx ±0.20</td> </tr> <tr> <td>±0.25</td> <td>X.x ±0.30</td> </tr> <tr> <td>±0.30</td> <td></td> </tr> </table>	公差参数	未注明公差:	±0.10	X.xxx ±0.10	±0.20	X.xx ±0.20	±0.25	X.x ±0.30	±0.30		张数 PART NO 1 OF 1	审核 CHECKED 夏操云	批准 APPROVE 赵亮亮	
公差参数	未注明公差:													
±0.10	X.xxx ±0.10													
±0.20	X.xx ±0.20													
±0.25	X.x ±0.30													
±0.30														