



标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

Pin	DIM A	DIM B
2	5.08	10.16
3	10.16	15.24
4	15.24	20.32
5	20.32	25.40
6	25.40	30.48
7	30.48	35.56
8	35.56	40.64
9	40.64	45.72



技术要求:

适应线规: AWG 22#~18#

温度范围: -25°C~85°C


额定电压: 250V AC/DC

额定电流: 7A

接触电阻: ≤0.01 Ω

绝缘电阻: ≥1000M Ω

耐 压: 1500V AC/minute



1	胶壳	PA66	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	胶壳
			料号 PART NO	HC-JK-CH5.08-6Y

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1		
X.X ±0.35	X' ±3.00"	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
X.XX ±0.25	X.X' ±2.00"	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
X.XXX ±0.15	X.XX' ±1.00"	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮

