





标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

1. 额定电压/电流: 300V/16A
2. 额定脉冲电压: 4kv
3. 线径范围(硬线&软线)
(mm²/AWG): 0.5...2.5/20...12
4. 间距/线数范围: 5.0/N=2~12P
5. 剥线长度: 10-12mm
6. 使用温度范围: -40℃~+85℃



2	接触	铜	镀镍锡	
1	基座	PA66	灰色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名		接线端子		
			料 号		HC-JXDZRP-5.0-3		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			比 列	1 : 1			
0~3 ±0.12 >3~6 ±0.18			单 位	MM	制 图		
>6~10 ±0.22 >10~18 ±0.26			UNIT		DRAW		AhYe
>18~30 ±0.31 >30~50 ±0.37			张 数	1 OF 1	审 核		夏操云
>50~80 ±0.57 >120~180 ±0.80			PART NO		CHECKED		
>180~250 ±0.93 >250~315 ±1.05			版 本	A	批 准		赵亮亮
>315~400 ±1.60 >400~500 ±2.20			REV		APPROVE		
>500 ±2.50							