






材料及电镀

1. 塑件主体：PA66，
2. 焊针：黄铜，镀镍

电气性能

额定电压: 300V

额定电流: 8A

接触电阻: $20\text{m}\Omega$ (Max)

绝缘电阻: $500\text{M}\Omega$ \ DC500V

耐 电 压: AC1500V\1Min

机械性能

温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

瞬时温度: +250℃, 5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注




深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	接线端子
料 号 PART NO	HC-JXDZVM-3. 81-5P

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列 SCALE	
--------------	--

1:1



公差参数				
Poles	Dim	DimP	DimL	
2-6P		±0.10	±0.20	X.X ±0.35
7-12P		±0.20	±0.30	X.XX ±0.25
13-18P		±0.25	±0.40	
19-24P		±0.30	±0.50	X.XXX ±0.15

单 位	UNIT
张 数	

MM
1.05

制图	DRAW
审核	

AhYe
頁撮二



<http://hcdz2017.com/>