




标 记  
MARKECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION修 改  
REVISE日 期  
DATE核 准  
APPROVE





| PIN 数 | A±0.1 | B±0.1 | C±0.1 |
|-------|-------|-------|-------|
| 2P    | 6.00  | 3.60  | 1.50  |
| 3P    | 7.50  | 5.10  | 3.00  |
| 4P    | 9.00  | 6.60  | 4.50  |
| 5P    | 10.50 | 8.10  | 6.00  |
| 6P    | 12.00 | 9.60  | 7.50  |



3D VIEW

## Specifications:

- 1.Rated Voltage : 100V AC/DC
- 2.Rated Current : 1A AC,DC
- 3.Withstand Voltage : 500V AC/minute
- 4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
- 5.Insulation Resistance : 500MΩ(MIN.)
- 6.Storage Temperature Range:-40℃~+85℃;
- 7.Operation Temperature Range:-25℃~+70℃;



| 2  | 插针  | 铜   | 镀镍锡   |     |
|----|-----|-----|-------|-----|
| 1  | 基座  | LCP | 米色    |     |
| 序号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |



深圳市虹成电子有限公司

|                |                |
|----------------|----------------|
| 品 名<br>TITLE   | 针座             |
| 料 号<br>PART NO | HC-ZH1. 5-6PLT |

UNLESS OTHERWISE,  
GENERAL TOLERANCE:X. xxx ±0.10  
X. xx ±0.20  
X. x ±0.30

ANGULAR:

X. xx° ±1°  
X. x° ±3°  
X. ° ±5°比 例  
SCALE

1:1

单 位  
UNIT

MM

张 数  
PART NO

1 OF 1

版 本  
REV

A

制 图  
DRAW

AhYe

审 核  
CHECKED

夏操云

批 准  
APPROVE

赵亮亮

