




技术要求 Specification:

- 1、材质 Material: 黄铜 brass;
- 2、表面处理 Surface treatment: 电镀锡 Electroplated tin;
- 3、未注公差 Undeclared tolerance:  $\pm 0.1\text{mm}$ ;
- 4、符合RoHS环保要求 Complies with RoHS environmental requirements, 盐雾时间48H , with a salt spray time of 48 hours;
- 5、包装方式 Packaging method: 袋装 In bulk.
- 6、焊锡要求 Solder requirements:  $260^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ , 5s。

未注尺寸公差 Unmarked dimensional tolerance standards:  
线性 Linear:  
0.5-3  $\pm 0.1$   
>3-6  $\pm 0.15$   
>6-30  $\pm 0.2$   
>30-120  $\pm 0.3$   
>120-400  $\pm 0.5$   
>400-1000  $\pm 0.8$   
角度 angle:  $\pm 5^{\circ}$

| 标记 | 更改前 | 更改后 | 日期 | 材料     | 品名     | STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司<br>Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd. |                           |    |    |
|----|-----|-----|----|--------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------|----|----|
| ①  |     |     |    | 料厚     | 贴片螺母柱  |                                                    |                           |    |    |
| ②  |     |     |    | 比例 4:1 |        |                                                    |                           |    |    |
| ③  |     |     |    | 单位 mm  | 制图 石玉林 | 2025-6-5                                           | Part No. :STSN-M4-30-MHTJ |    |    |
| ④  |     |     |    | 视角     | 校对     |                                                    |                           |    |    |
|    |     |     |    |        | 审核     |                                                    |                           | 图幅 | A4 |