





技术要求 Specification:

- 1、材质 Material: 黄铜 brass;
- 2、表面处理 Surface treatment: 电镀锡 Electroplated tin;
- 3、未注公差 Undeclared tolerance: **±0.1mm**;
- 4、符合RoHS环保要求 Complies with RoHS environmental requirements, 盐雾时间**48H** , with a salt spray time of 48 hours;
- 5、包装方式 Packaging method: 载带包装 Carrier packaging.
- 6、焊锡要求 Solder requirements: 260℃ ± 10℃, 5s.

未注尺寸公差 Unmarked dimensional tolerance standards:
线性 Linear:
0.5-3 ±0.1
>3-6 ±0.15
>6-30 ±0.2
>30-120 ±0.3
>120-400 ±0.5
>400-1000 ±0.8
角度 angle: ±5°

标记	更改前	更改后	日期	材料	品名	STEIPU 深圳市斯泰普科技有限公司 Shenzhen STEIPU S&T Co.Ltd.			
①				料厚	贴片螺母柱				
②				比例 8:1					
③				单位 mm	制图 石玉林	2025-6-5	Part No. : STSN-M3-9-HTJ		
④				视角	校对				
					审核			图幅	A4