




RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE



一. 原材料:

1. 塑胶:LCP黑色
2. 端子:0.15厚铜合金 C7025
3. 外壳:不锈钢 304
4. 卡勾:不锈钢 301

二. 电镀:

1. 端子:半金镀1u"
2. 外壳:镀哑镍

三. 机械性能:

插入力:5~20N
 拔出力:寿命测试前8~20N,
 寿命测试后5~20N
 耐插拔:500次/H, 10000 次
 工作温度:0℃~+50℃
 储存温度:-20℃~60℃






四. 电气性能:

额定电流: 5A
 接触阻抗:寿命测试前40 m Max.
 寿命测试后50 m Max
 耐高压:100V AC 1分钟 Min.
 无击穿, 无电弧
 绝缘阻抗:100 M Min.

五. 环境性能:

环 保: 产品符合ROHS要求
 盐雾测试: 温度35±2℃,
 湿度: 95—98%;
 PH值: 6.5—7.2,
 外壳表面以及镀金区24H

4. 焊接工艺: 推荐使用回流焊,
 本产品耐温260度, 8S



A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS
A6	DP1	B7	DP2
A7	DP1	B6	DP2
A8	SBUS	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.30	.X	±2.°
.XX	±0.25	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
 Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L-S-S	产品料号 PRODUCT PART NO.	918-418K2023S40096
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	G-Z-F	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3. 1板上母座8. 0L四脚加高 4. 3双壳CH5. 9单排SMT有柱16PIN
日期 DATE	2021-03-10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER