







版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2017/12/02			
1	改善公头对胶芯卡扣开裂	2019/07/30			
2	料号更新	2024/11/13	(1)	2.50 M型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
 3. 适用线规: AWG#28~#22。
 4. 额定电压: 250V DC/AC(rms)。
 5. 额定电流: 3.0A。
 6. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
 7. 耐压值: 1000V AC/minute。
 8. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。



一般公差 (TOLERANCE)
X. $\pm .50$.XX $\pm .10$
X. $\pm .20$.XXX $\pm .05$
ANGLES $\pm 1^\circ$

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.50	7.50	10.00
3	5.00	10.00	12.50
4	7.50	12.50	15.00
5	10.00	15.00	17.50
6	12.50	17.50	20.00
7	15.00	20.00	22.50
8	17.50	22.50	25.00
9	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
13	30.00	35.00	37.50
14	32.50	37.50	40.00
15	35.00	40.00	42.50
16	37.50	42.50	45.00



广东国连电子有限公司
GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO., LTD.

品名 (TITLE) XH2.5卧贴		制图 (DR)	
校对 (CHKD)			
料号 (DWG.NO) XH2.5-NAWB-***		审核 (APPD)	
比例 (SCALE) E	单位 (UNITS) mm		张数 (SHEET) 1 OF 1
			SIZE A4
			REV A