

RoHS

目錄  
MAPX

設定內容  
MODIFICATION

日期  
DATE

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating  
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance  
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voitage:  
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:  
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:





1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force  
Mate force: 3.57kgf (MAX)  
Unmate force: 0.7kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention  
1.0kgf (MIN)
3. 寿命: 1500次

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing: LCP /pbt
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: SPCC/c2680

电镀: Finish:

1. 端子 Contact: Au G/F u" Plated on contact area  
Tin50u" Plated on solder area  
Nickel 30u" Plated underplating over all.
2. 外壳 Shell: Nickel 50u" Min plating over all.



PCB LAYOUT

深圳市精拓金电子有限公司

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市精拓金电子有限公司								
Pin NUMBER	SIGNAL NAME	公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L S S	产品料号 PRODUCT PART NO.	901-141A1021D10100	
1	VBUS	X.	±0.35	X'	±5'	比例 SCALE	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NO.	AF90度外扣弯脚无边内弹铁壳T型PBT黑胶	
2	D-	.X	±0.30	.X'	±2'					
3	D+	.XX	±0.25	.XX'	±1'					
4	GND	.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5'					
				日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER	A0