

RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:



- 1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 1.02kgf (MIN)
- 2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)

原材料:Material:

- 1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Ternmaplastics,
U1 94V-0 LCP White/Black
- 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

- 1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
- 2. 外壳: Shell:
Nickel Plating



产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市精拓金电子有限公司 Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	制图料号 PRODUCT PART NO.	909-161A2021D10101
X.	±0.25	X.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富
.X	±0.20	.X	±2°	日期 DATE		产品名称 PRODUCT NAME	AF10.0短体5PIN前两脚无边铁壳LCP黑胶6.5DIP
.XX	±0.05	.XX	±1°	日期 DATE		角法 VIEW	⊕ ⊖
.XXX	±0.02	.XXX	±0.5°	日期 DATE		版本 VER	AD