

## 特点

- 易于安装到机架或机柜
- 安装板 25 x 35 mm , 采用黄色 ABS - 可轻松识别黑色上的黄色标记
- 随附隔离螺钉, 用于接地连接
- 1 x 10 mm 公螺柱连接

## RS PRO ESD 机架接合点

RS 库存号: 392-141



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 防静电易于安装的机架接合点让您可以在面板、机架和机柜上创建指定的 ESD 接地点。EBP 套件有一个 10m 长的连接，由用户将其与安装件或接地进行电气连接。安装板尺寸为 25x35mm，明确标有“接合点”。

10mm 压接螺柱  
 M5 环 Terminal  
 乙烯基板  
 M3 螺母  
 塑料肩垫圈  
 M3 螺钉  
 振动器防护垫圈  
 M3 垫圈

### 一般规格

附件类型	机架接合点
连接器类型	10 mm 螺柱
符合 en 61340-5-1	是的
包括缆线	是的
颜色	黄色、
应用	esd 接地附件是工作场所安全系统的一部分 监测和 / 或消除静电积聚或释放 可能对电气组件造成风险的电力 作为计算机硬盘驱动器

### 机械规格

螺柱尺寸	10mm
尺寸	25mm x 31mm

### 认证

合规性 / 认证	esd s20.20 和 en 61340-5-1 esd
----------	-------------------------------



### Dimensions

