

特点

- 适用于重载应用的锁紧螺母
- 玻璃纤维填充的尼龙内衬
- 8 级钢
- 亮镀锌

RS Pro M6 、本色尼龙插件锁紧螺母

RS 库存号: 524-326



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

锁紧螺母来自值得信赖的 RS PRO 品牌，包含一个尼龙插件，以确保安全和可靠的固定它们的设计是为了在剧烈振动的情况下仍然保持安全。螺母采用 A2 不锈钢材质，表面镀有光亮的锌层，可在长时间使用中确保耐用性和耐环境性。

提供各种公制尺寸：

- 524-304. 是 M4 镀锌自锁螺母
- 524-310. 是 M5 镀锌自锁螺母
- 524-326 是 M6 镀锌自锁螺母
- 530-393. 是 M8 镀锌自锁螺母
- 530-400 是 M10 镀锌自锁螺母
- 530-416 是 M12 镀锌自锁螺母
- 276-780 是 M16 镀锌自锁螺母
- 276-796. 是 M20 镀锌自锁螺母

一般规格

螺纹尺寸	M6
类型	尼龙插件
材料	钢
表面	亮镀锌
等级	8
应用	家用电器、如洗衣机和烘干机、工业机械、汽车行业

机械规格

规格	din 982.
厚度	7.64mm 至 8mm
螺距	1
各角间的宽度	11.05mm
平面宽度	9.78 毫米至 10mm
拧紧高度	3.92mm

认证

合规性 / 认证

rohs



RS Part No.	Thread Size
524281	M3
524304	M4
524310	M5
524326	M6
530393	M8
530400	M10
530416	M12