

## 特点

- 铬钒钢刀柄
- 经硬化和回火处理
- 喷砂尖端
- 黑色磷酸盐表面

## RS Pro 型米字、一字螺丝刀套件、6 件装

RS 号: 537-849



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 高品质长柄人机工程学螺丝刀，手柄设计可实现出色的指尖控制。自由旋转的端盖允许在拧动的同时保持恒定的手指压力。这些长柄型精密螺丝刀特别适合精细工作，如珠宝、手表和眼镜维修，在这些情况下，需要拆卸或拧紧很小的螺钉。此 6 件装套件包含以下螺丝刀类型：

一字型：具有扁平尖端，用于头部具有一字槽的螺钉

米字型：可视为十字型的升级版，专为减少凸起偏离现象而设计，当施加更大的扭矩时，螺丝刀从螺钉头中滑出就是这种现象

## 一般规格

螺丝刀类型	长距离
件数	6.
烙铁头类型	飞利浦、一字
设置内容	3 个长柄平行尖端扁平刀头：精密螺丝刀：（黑色注塑手柄、带绿色、红色和黄色旋转端盖）尺寸： 2.4mm x 75mm 、 3.0mm x 100mm 和 4.00mm x 150mm 3 件装长柄 phillip 刀头：精密螺丝刀：（黑色注塑手柄、带黑色浅灰色和深灰色旋转端盖）尺寸： #2 x 75mm （直径 -2.4mm ）、 #0 x 100mm （直径 - 3.0mm ）和 #1 x 150mm （直径 -4.0mm ）
应用	宝石匠、制表和维修、更换电池、护目镜和眼镜维修、电子产品、打开游戏机 - xbox/playstation 、打开手机、打开 macbooks 、机械和工业生产

## 机械规格

尖端尺寸	飞利浦： PH0； PH0； PH1 一字： 2.4mm； 3mm； 4mm
桨叶材料	镍铬钼钒钢（ #8660 ）
手柄材料	abs 塑料注塑手柄
刀片表面	黑色阳极化
硬度	热处理达到 hrc： 47 ~ 56 度、用于刀片

