

特点

- 尼龙聚酰胺 6.
- 镀锌钢公螺柱和黄铜母 / 通孔螺纹
- 无光泽黑色表面
- 工作温度范围 -30°C 至 $+85^{\circ}\text{C}$
- $+215^{\circ}\text{C}$ 熔点
- 耐弱酸、具有极佳的氯化碳氢化合物耐受性

RS Pro 形夹紧旋钮、 M6

RS 号: 478-434



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

旋钮可用于我们日常生活中的各种应用、并可执行多种功能、从用作固定手柄到用于拧紧、松动、调整、夹紧和推入其他组件或设备。它们可用于各种应用、从工业和建筑机械到音频和视觉设备。

包容式旋钮：M5（R 478838.）、M6（R 47878787）、M8（R 478810）、M10（R 478478）。

插入式旋钮：M5（R 478466）、M5（R 478488.）、M6（R 478434）、M6（R 478444.）、M6（R 478484.）、M8（R 478440）、M8（R 478472.）、M8（R 478545.）。

一般规格


螺纹	M6
旋钮形状	侧翼
安装类型	螺纹螺柱
主体材料	高耐冲击热塑性塑料
插入材料	钢
颜色	黑色
表面	马特
应用	可调三脚架、音 Visual 设备、可调 / 临时家具

机械规格

螺纹直径	6mm
螺纹长度	15mm
旋钮直径	35mm
孔直径	16mm
孔长度	18mm

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------



Part No.	A	B	C	D	E	Thread size	Thread length (mm)
478466	35	10	16	8	18	M5	15
478488	35	10	16	8	18	M5	20
478434	35	10	16	8	18	M6	15
478444	35	10	16	8	18	M6	20
478484	35	10	16	8	18	M6	30
478440	35	10	16	8	18	M8	15
478472	45	13	20	11	24	M8	20
478545	45	13	20	11	24	M8	30