

特点

- ul 认证尼龙 66
- 自黏式系带安装件
- 平滑
- 无润滑脂表面
- 强力支撑

RS PRO 天然材料电缆扎带固定座 19 mm x 19mm 、最大 4.1mm 电 缆扎带宽度

RS 号: 865-9701



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

此粘性电缆扎带底座用作锚固点，使用电缆扎带将电缆固定到另一个表面。为了增加支撑力，为螺钉提供了安装孔。一旦安装后，其 4 路设计可以使电缆垂直或水平穿过电缆扣。

此类底座由尼龙 6.6 制成（也称为尼龙 66），阻燃等级为 UL94 V-2，特别适用于防火性能要求高的应用。电缆扎带底座是专门为电缆和电线设计的，用来保护电缆安全、识别电缆和使其保持整洁。

一般规格

系列	hc
颜色	自然
材料	尼龙 66
数量	100
火灾行为	自熄灭
自黏式	是的
固定方法	螺钉安装
应用	电缆管理和整理

机械规格


长度	19mm
宽度	19mm
固定孔直径	4.4mm
接受电缆扎带宽度	4.1mm

认证

符合标准	ul 94V - 2
------	------------



8659701



8659704

RS Number	Color	L	W	H	Mounting Hole	T	Packing
8659701	Natural	19	19	5	4.4	4.1	100
8659704		26.5	26.5	7.4	4.3	5.8	