

## 特点

- 316 不锈钢
- 150 lb 配件
- 带 BSPT 锥形螺钉端
- 套管螺纹接头由 s/40 管制成
- 提供多种尺寸

## RS Pro 圆柱形螺纹接头 3/4r 4in ( t ) 公 x 3/36in 4in r ( t ) 公 2.36in.

RS 号: 499-325



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 提供一系列不锈钢螺纹管件，适用于需要牢固、可靠的管道连接的应用。广泛用于管道工程，因此水和天然气可在密封结构中流动。这些管件由耐用的 316 不锈钢制成，并且包含套管螺纹接头，以确保在管道和软管作业中实现简单且牢固的连接。所有型号均高度可靠且质量放心。

## 一般规格

连接 1	3/4 in r 公
连接 2	3/4 in r 公
形状	圆形
接头类型	套管螺纹接头
螺纹规格 1	3/4in
螺纹尺寸 2.	3/4in
连接性别 1.	公
连接性别 2.	公
螺纹标准 1	R
螺纹标准 2.	R
材料	316 不锈钢
应用	所有房屋 (浴室、厨房等) 都有自来水、暖气或煤气、污水和地下网络、船舶、汽车发动机

## 机械规格

长度	2.36in
----	--------

