

特点

- 直插式熔丝座，带上拉门锁
- 镀锡黄铜插件
- 螺钉安装类型
- 拧紧端接

RS Pro 、 3 路、 尼龙熔断 Terminal 、 250V

RS 号： 452-625



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

此 RS Pro 安装 Terminal 块具有集成直插式熔丝座。白色壳体由尼龙、带镀锡黄铜插件组成，用于螺钉端接。上拉门锁可轻松更换熔丝。

选项包括：

452-619 - 3 路熔丝 Terminal 、 16A

452-625 - 3 路熔丝 Terminal 、 10A

一般规格

熔丝	是的
安装类型	螺钉安装
终止方法	拧紧
材料	尼龙
路数	3
应用	音响设备、电气安装、浪涌保护器、用于扬声器和其他输入和输出的公共广播系统、用于连接开关的电气布线、主要电器

电气规格

额定电流	10A
额定电压	250V

机械规格

电缆 csa	6mm ²
--------	------------------

操作环境规格

最高工作温度

100°C

